

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2503.020

### 벽면 고정 홀더

상태: 2026. 1. 29 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2503.020 - 벽면 고정 홀더 AX 강판, KX 강판, AX IT, EL용

간편한 1인 조립 및 좁은 공간에서도 벽면 장착형 인클로저 조립에 최적.



## 특징

주문 번호	AX 2503.020
제품 설명	간편한 1인 조립 및 좁은 공간에서도 벽면 장착형 인클로저 조립에 최적.
장점	<p>인클로저의 관통구에 직결 스크루를 이용하여 후면에서 직접 체결 벽면에 사전 조립된 스크루에 벽면 장착 브래킷을 간단하게 걸기 다양한 장착 위치를 통해 벽면 장착을 현장 조건에 맞게 최적으로 조정할 수 있음 직결 스크루 대용으로 스크루 및 너트와 함께 홀더를 안쪽에서부터 고정할 수 있음 동적 용도에서 너트를 사용하여 고정할 수 있는 추가 가능성</p>
재료	강판, 아연도금
제공 범위	벽면 고정 홀더 커버 캡 조립 부품
벽까지의 거리	40 mm

## 특징

적합한:	인클로저 유형: AX 강판 KX 강판 AX IT EL 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 유형 12
포장 단위	4 개
순 중량	0.56
총 무게	0.568
PCF/VE(크래들-게이트)	2.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	83025000
EAN	4028177938274
E-Number Sweden	E3465270
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

## 승인

# 승인

---

승인

DNV-GL

UL + C-UL - FTTA