

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2506.120

콘센트

상태: 2025. 5. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2506.120 - 콘센트

EN 60 715에 부합하는 서포트 레일 TS 35/7,5 및 TS 35/15에 조립하기 위해 사용, 한 면에서 고정할 수 있는 스크류 터미널

특징

주문 번호	SZ 2506.120
제품 설명	EN 60 715에 따른 서포트 레일 TS 35/7.5와 TS 35/15에 장착하기 위한 용도. 한 면에서만 고정하도록 되어 있는 일관된 스크류 단자. 인클로저 폭 45mm.
재료	폴리아미드
색상	회색
정격 전압	250V AC
정격 전류(최대)	16 A
콘센트	D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
포장 단위	2 개
순 중량	0.15
총 무게	0.166
관세 번호	85366990
EAN	4028177935600
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

승인

승인	VDE
설명	적합성 인증