



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020

벽면 고정 홀더

상태: 2026. 2. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2508.020 - 벽면 고정 홀더 AX 강판, KX 강판, AX IT, EL용

간편한 1인 조립 및 좁은 공간에서도 벽면 장착형 인클로저 조립에 최적.

특징

주문 번호	AX 2508.020
제품 설명	간편한 1인 조립 및 좁은 공간에서도 벽면 장착형 인클로저 조립에 최적.
장점	인클로저의 관통구에 직결 스크루를 이용하여 후면에서 직접 체결 벽면에 사전 조립된 스크루에 벽면 장착 브래킷을 간단하게 걸기 다양한 장착 위치를 통해 벽면 장착을 현장 조건에 맞게 최적으로 조정할 수 있음 직결 스크루 대용으로 스크루 및 너트와 함께 홀더를 안쪽에서부터 고정할 수 있음 동적 용도에서 너트를 사용하여 고정할 수 있는 추가 가능성
재료	강판, 아연도금
제공 범위	벽면 고정 홀더 커버 캡 조립 부품
벽까지의 거리	20 mm
적합한:	인클로저 유형: AX 강판 KX 강판 AX IT EL 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 유형 12

특징

포장 단위	4 개
순 중량	0.44 kg
총 무게	0.44 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	SZ 벽면 장착 브래킷, AX 및 KX 강판용, 벽면과의 간격: 20mm

승인

승인	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA
