


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

강판으로 된 도면함

상태: 2026. 6. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.400 - 강판으로 된 도면함 폭 변수

천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게 조절 가능.



특징

주문 번호	AX 2515.400
제품 설명	천공형 도어 스트립의 어느 높이에든 체결 가능. 폭이 다양하며 간단하게 조절 가능.
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 스크루 포함
내측 높이	210 mm
Clear width, range	625 - 725
도어 폭으로 적합	760 mm 800 mm
적합한:	인클로저 유형: AX AE 강판 스탠딩 콘솔 CX CX 콘솔 하부
치수	깊이: 35 mm
포장 단위	1 개
순 중량	0.92 kg
총 무게	1.12 kg

특징

관세 번호	73269098
ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267
제품 설명	AX Porta-documentos em chapa de aço, largura variável, para comprimento: 625 - 725 mm, para portas com largura de 760 / 800 mm