

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

플라스틱 케이블 글랜드 플레이트

상태: 2026. 4. 5 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.010 - 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전

케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음

## 특징

주문 번호	SZ 2561.010
제품 설명	케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음. 표준 글랜드 플레이트의 실링 사용.
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
치수	폭: 330 mm 깊이: 90 mm
적합한:	인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트	사이즈: 3
작동 온도 범위	-40 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55 정확한 설치 시
포장 단위	10 개
순 중량	1.13 kg
총 무게	1.396 kg

## 특징

---

관세 번호	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
제품 설명	SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 330x90 mm, size: 3