

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

플라스틱 케이블 글랜드 플레이트

상태: 2026. 5. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.010 - 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전

케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음

특징

주문 번호	SZ 2561.010
제품 설명	케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음. 표준 글랜드 플레이트의 실링 사용.
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
치수	폭: 330 mm 깊이: 90 mm
적합한:	인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트	사이즈: 3
작동 온도 범위	-40 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55 정확한 설치 시
포장 단위	10 개
순 중량	1.13 kg
총 무게	1.396 kg

특징

관세 번호	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
제품 설명	SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 330x90 mm, size: 3