

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

플라스틱 케이블 글랜드 플레이트

상태: 2026. 2. 15 (원문: [ittal.com/kr-ko](http://ittal.com/kr-ko))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2562.010 - 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전

케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음

## 특징

주문 번호	SZ 2562.010
제품 설명	케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음. 표준 글랜드 플레이트의 실링 사용.
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
치수	폭: 339 mm 깊이: 149 mm
적합한:	인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트	사이즈: 4
작동 온도 범위	-40 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55 정확한 설치 시

## 특징

Number knockouts	2 4 4 10 4 4 2
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
포장 단위	5 개
순 중량	0.95
총 무게	1
관세 번호	39269097
EAN	4028177550278
E-Number Sweden	E3404763
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421