

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

플라스틱 케이블 글랜드 플레이트

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전

케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음

특징

주문 번호	SZ 2562.010
제품 설명	케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음. 표준 글랜드 플레이트의 실링 사용.
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
치수	폭: 339 mm 깊이: 149 mm
적합한:	인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트	사이즈: 4
작동 온도 범위	-40 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55 정확한 설치 시

특징

Number knockouts	2
	4
	4
	10
	4
	4
	2

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

포장 단위	5 개
-------	-----

순 중량	0.95
------	------

총 무게	1
------	---

관세 번호	39269097
-------	----------

EAN	4028177550278
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404763
-----------------	----------

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------
