


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100 금속 글랜드 플레이트

상태: 2026. 1. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))



SZ 2563.100 - 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전

케이블 글랜트용 구멍은 스크류 드라이버로 두드려 간단하게 뚫을 수 있습니다. 보호 등급 IP 66, 하단 일반 위치에 조립 시

특징

주문 번호	SZ 2563.100
제품 설명	케이블 글랜트용 드릴 구멍은 간단하게 스크류 드라이버로 뚫으면 됩니다.
재료	강판
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
치수	폭: 534 mm 깊이: 149 mm
적합한:	인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트	사이즈: 5
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66(통상적인 방식으로 바닥에 장착하는 경우)
Number knockouts	1 12 11 8 4

특징

Metric diameter	M12 M20 M25 M32 M40
포장 단위	1 개
순 중량	0.96
총 무게	1.004
관세 번호	73079100
EAN	4028177390874
E-Number Sweden	E3404797
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421