

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

상태: 2026. 2. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - 미터계 함몰 홀 포함, AX용

플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함.



특징

주문 번호	SZ 2563.200
제품 설명	플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함.
재료	UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1개의 직사각형 컷아웃은 10개의 소형 씰링 삽입기를 수용함
Number of rectangular cutouts	4
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음

특징

미터계 함몰 훌 개수	4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40
치수	폭: 447 mm 깊이: 149 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 3
작동 온도 범위	-40 °C...80 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
Number knockouts	4 3 5 3 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
포장 단위	1 개
순 중량	0.42

특징

총 무게	0.48
관세 번호	39269097
EAN	4028177938410
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

승인

승인	UL + C-UL - FTTA
----	------------------