Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2564.300 플라스틱 글랜드 플레이트

상태: 2025. 11. 26 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2564.300 - 플라스틱 글랜드 플레이트 멤브레인 포함, AX용

플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능함.

특징

주문 번호	SZ 2564.300
제품 설명	플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능합니다.
재료	UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상	RAL 7035와 유사
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
치수	폭: 534 mm
	깊이: 149 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	유형 12
케이블 인입구 수 및 Ø(mm) 최소-최	28 x 5-11
대	48 x 10-15
	8 x 15-25
	2 x 19-34
	2 x 26-35
	2 x 26-54
	1 x 50-110
포장 단위	1 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.7

© Rittal 2025 2

특징

총 무게	0.736
관세 번호	39269097
EAN	4028177935723
E-Number Sweden	E3465291
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

승인

승인 UL + C-UL - FTTA