

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2566.200

상태: 2026. 1. 30 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2566.200 - 미터계 함몰 홀 포함, AX용

플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함.



## 특징

주문 번호	SZ 2566.200
제품 설명	플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함.
재료	UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1개의 직사각형 컷아웃은 10개의 소형 씰링 삽입기를 수용함
Number of rectangular cutouts	6
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음

## 특징

미터계 함몰 훌 개수	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 1 x M32 1 x M40 1 x M50
치수	폭: 401 mm 깊이: 221 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 6
작동 온도 범위	-40 °C...80 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
Number knockouts	4 5 5 4 1 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50

## 특징

포장 단위	1 개
순 중량	0.5
총 무게	0.56
관세 번호	39269097
EAN	4028177938441
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## 승인

승인	UL + C-UL - FTTA
----	------------------