

# Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



## SZ 2566.300

## 플라스틱 글랜드 플레이트

상태: 2026. 2. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2566.300 - 플라스틱 글랜드 플레이트 멤브레인 포함, AX용

플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능함.

## 특징

주문 번호	SZ 2566.300
제품 설명	플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능합니다.
재료	UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상	RAL 7035와 유사
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
치수	폭: 401 mm 깊이: 221 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 6
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 유형 12
케이블 인입구 수 및 Ø(mm) 최소-최대	30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
포장 단위	1 개
순 중량	0.752

## 특징

총 무게	0.76
관세 번호	39269097
EAN	4028177935709
E-Number Sweden	E3465293
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## 승인

승인	UL + C-UL - FTTA
----	------------------