

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2568.000

접지 스트랩

상태: 2026. 4. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2568.000 - 접지 스트랩

문제 없는 연결을 위한 안전한 접지 연결 구성을 위해 사용: 접지 스크류에 맞는 M6 및 M8의 링 단자 포함, 길이에 최적으로 맞고 조립 완료됨



특징

| | |
|-------|--|
| 주문 번호 | SZ 2568.000 |
| 제품 설명 | 완벽하게 연결되는 안전한 접지 연결을 위해 구성. |
| 장점 | 접지 스크류에 맞는 M6 및 M8 링 단자 포함 길이가 적절하고 바로 조립 가능 |
| 단면적 | 16 mm ² |
| 연결부 | M8 - M8 |
| 설치 옵션 | AX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 하우징, M8 장착 플레이트 VX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 인클로저, M8 장착 플레이트, M8 측면 패널, M8 글랜드 플레이트 |
| 참고 사항 | 해당 캐비닛 또는 인클로저 시스템의 설치 설명서나 보호 도체 브로슈어를 참고하십시오. |
| 치수 | 길이: 300 mm |
| 포장 단위 | 5 개 |
| 순 중량 | 0.27 kg |
| 총 무게 | 0.275 kg |

특징

| | |
|------------|--|
| 관세 번호 | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| 제품 설명 | SZ Earth strap, connection: M8-M8, for diameter 16 mm ² , L: 300 mm |