


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2569.000

접지 스트랩

상태: 2026. 5. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2569.000 - 접지 스트랩

문제 없는 연결을 위한 안전한 접지 연결 구성을 위해 사용: 접지 스크류에 맞는 M6 및 M8의 링 단자 포함, 길이에 최적으로 맞고 조립 완료됨



특징

주문 번호	SZ 2569.000
제품 설명	완벽하게 연결되는 안전한 접지 연결을 위해 구성.
장점	접지 스크류에 맞는 M6 및 M8 링 단자 포함 길이가 적절하고 바로 조립 가능
단면적	25 mm ²
연결부	M8 - M8
설치 옵션	AX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 하우징, M8 장착 플레이트 VX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 인클로저, M8 장착 플레이트, M8 측면 패널, M8 글랜드 플레이트
참고 사항	해당 캐비닛 또는 인클로저 시스템의 설치 설명서나 보호 도체 브로슈어를 참고하십시오.
치수	길이: 300 mm
포장 단위	5 개
순 중량	0.39 kg
총 무게	0.436 kg

특징

관세 번호	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
제품 설명	SZ Earth strap, connection: M8-M8, for diameter 25 mm ² , L: 300 mm