


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2572.100

### 금속 글랜드 플레이트

상태: 2026. 2. 10 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2572.100 - 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함, AX 용

케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.

## 특징

주문 번호	AX 2572.100
제품 설명	케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.
재료	강판
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	6 x M16 4 x M20 10 x M25 2 x M32 2 x M40
치수	폭: 339 mm 깊이: 149 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 2
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 12K

## 특징

---

Number knockouts	6 4 10 2 2
Metric diameter	M16 M20 M25 M32 M40
포장 단위	1 개
순 중량	0.6
총 무게	0.605
PCF/VE(크래들-게이트)	3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73079100
EAN	4028177925236
E-Number Sweden	E3465296
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

---

## 승인

# 승인

---

승인

UL + C-UL - FTTA