


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2573.000

탄성 케이블 클램프 스트립

상태: 2026. 2. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2573.000 - 탄성 케이블 클램프 스트립

글랜드 플레이트 사이의 케이블 인입부 밀폐용, 특히 케이블 단면적이 같은 경우에 적합

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 주문 번호 | SZ 2573.000 |
| 제품 설명 | 글랜드 플레이트 사이의 케이블 인입부 실링용. 특히 케이블 단면적이 같은 경우에 적합함. |
| 재료 | 폴리우레탄 발포재 단면: 30 x 30mm |
| 길이 | 3 m |
| 적합한: | 인클로저 유형: VX 인클로저 유형: TS 인클로저 유형: TP |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 55 정확한 설치 시 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.11 |
| 총 무게 | 0.133 |
| 관세 번호 | 40169997 |
| EAN | 4028177028234 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |