Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2575.100 금속 글랜드 플레이트

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



AX 2575.100 - 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함, AX 용

케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.

특징

주문 번호	AX 2575.100
제품 설명	케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.
재료	강판
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	2 x M12
	10 x M16
	8 x M20
	10 x M25
	2 x M32
	4 x M40
치수	폭: 301 mm
	깊이: 221 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 5
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1
	Type 12K

© Rittal 2025 2

특징

Number knockouts	2
	10
	8
	10
	2
	4
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
포장 단위	1 개
순 중량	0.795
총 무게	0.806
PCF/VE(크래들-게이트)	4.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
	73079100
EAN	4028177925106
E-Number Sweden	E3465299
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3

승인

승인

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025