


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2577.100

## 금속 글랜드 플레이트

상태: 2026. 1. 29 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2577.100 - 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함, AX 용

케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.

## 특징

주문 번호	AX 2577.100
제품 설명	케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.
재료	강판
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
치수	폭: 436 mm 깊이: 221 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 7
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 12K

## 특징

Number knockouts	6 10 8 20 4 4
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
포장 단위	1 개
순 중량	1.136
총 무게	1.146
PCF/VE(크래들-게이트)	5.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73079100
EAN	4028177925267
E-Number Sweden	E3465301
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# 승인

---

승인

UL + C-UL - FTTA