

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2583.100

## 실링 프레임, 모듈형

상태: 2026. 4. 3 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2583.100 - 실링 프레임, 모듈형

모든 표면과 벽면에서 범용으로 사용하기 위한 용도, 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블과 전선을 인입하기 위한 용도. 24극 또는 16극 커넥터 연결 컷아웃에도 장착 가능.

## 특징

주문 번호	AX 2583.100
버전	실링 인서트 10개용, 소형
제품 설명	모든 표면과 벽면에서 범용으로 사용하기 위한 용도, 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블과 커넥터를 인입하기 위한 용도. 24극 또는 16극 커넥터 연결 컷아웃에도 장착 가능.
재료	플라스틱
색상	검정색
제공 범위	실링 프레임 잠금 프레임
필요한 컷아웃	113.5 x 46mm(24핀)
치수	폭: 153.08 mm 깊이: 70.08 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 66
포장 단위	1 개
순 중량	0.12 kg
총 무게	0.14 kg
관세 번호	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

## 특징

---

ECLASS 8.0

27149109

---

제품 설명

SZ 실링 프레임, 케이블 인입용, 모듈식, 소형 실링 인서트 10개 또는, 커넥터 연결 컷아웃 24극용,

## 승인

---

승인

UR + C-UR (recognized)