

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100

폴 클램프

상태: 2026. 7. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - 폴 클램프 AX, KX, AX 플라스틱, AX IT, CS 벽면 장착형 인클로저용

원형 또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 고정하기 위한 용도.



특징

주문 번호	AX 2584.100
제품 설명	또는 사각형 폴에 간편하고도 튼튼하게 고정하기 위한 용도.
기술 사양	적합한 폴 직경: Ø 40 ~ 170mm 적합한 폴 사이즈: □ 50 ~ 150mm
재료	장착 앵글, 케이블 클램프 스트립: 강판 클램프 스트랩: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	프로파일 레일, 클램핑 프로파일: 전해 도금된 아연-니켈 패시베이션 처리
제공 범위	길이 600mm 장착 앵글 2개 케이블 클램프 스트립 4개 클램프 스트랩 2개 클램프 브래킷 4개 인클로저에 조립하기 위한 용도의 직결 스크루 M10 4개
참고 사항	폭이 최대 600mm인 인클로저에만 적합.

특징

적합한:	인클로저 유형: AX KX AX 플라스틱 AX IT CS 월 마운트 인클로저 AX 옥외용 인클로저 AE KL EB 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 유형 12
포장 단위	2 개
순 중량	1.88 kg
총 무게	1.96 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	7.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
제품 설명	AX 폴 클램프,

승인

승인

UL + C-UL - FTTA