

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2685.600

스탠드 콘솔

상태: 2026. 4. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2685.600 - 스탠드 콘솔 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 스탠드 콘솔 1.4301, (AISI 304), 네 가지 다양한 쪽에 높은 보호 등급 IP 55의 바로 조립 가능한 장치. 자가 체결식 커버 버팀대가 있어 취급이 용이함. 매입형 잠금장치 교체 가능. 분할된 글랜드 플레이트가 있어 손쉬운 케이블 인입



특징

주문 번호	TP 2685.600
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 도어 또는 이중 도어 및 콘솔 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 도어, 콘솔 커버, 글랜드 플레이트: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 장착 플레이트: 아연도금
제공 범위	인클로저, 후면 및 측면 슬리드형 빛장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어 커버 멈춤 브래킷과 인클로저 내 캠 잠금장치로 잠글 수 있는 콘솔 커버 이중 걸림 잠금장치 있음 글랜드 플레이트, 분할형 장착 플레이트

특징

치수	폭: 1,000 mm 높이: 960 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	930 mm x 780 mm
상부 깊이	480 mm
하부 깊이	400 mm
도어 개수	2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
치수	폭: 1,000 mm 높이: 960 mm 상부 깊이: 480 mm 하부 깊이: 400 mm
포장 단위	1 개
순 중량	77.115 kg
총 무게	79.5 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	TP 스탠드 콘솔, WHD: 1000x960x400/T2: 480mm, 스테인리스 스틸, 1.4301

승인

승인

TÜV
UL + C-UL (listed)

설명

적합성 인증
적합성 인증 UK