

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2686.600

## 스탠드 콘솔

상태: 2026. 5. 21 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2686.600 - 스탠드 콘솔 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 스탠드 콘솔 1.4301, (AISI 304), 네 가지 다양한 쪽에 높은 보호 등급 IP 55의 바로 조립 가능한 장치. 자가 체결식 커버 버팀대가 있어 취급이 용이함. 매입형 잠금장치 교체 가능. 분할된 글랜드 플레이트가 있어 손쉬운 케이블 인입



## 특징

주문 번호	TP 2686.600
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm 도어 또는 이중 도어 및 콘솔 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저, 도어, 콘솔 커버, 글랜드 플레이트: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400 장착 플레이트: 아연도금
제공 범위	인클로저, 후면 및 측면 슬리드형 빛장형 잠금장치가 있는 전면 도어 또는 2 도어 커버 멈춤 브래킷과 인클로저 내 캠 잠금장치로 잠글 수 있는 콘솔 커버 이중 걸림 잠금장치 있음 글랜드 플레이트, 분할형 장착 플레이트

## 특징

치수	폭: 1,200 mm 높이: 960 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	1,130 mm x 780 mm
상부 깊이	480 mm
하부 깊이	400 mm
도어 개수	2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
치수	폭: 1,200 mm 높이: 960 mm 상부 깊이: 480 mm 하부 깊이: 400 mm
포장 단위	1 개
순 중량	83.1 kg
총 무게	90.3 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	TP 스탠드 콘솔, WHD: 1200x960x400/T2: 480mm, 스테인리스 스틸, 1.4301

# 승인

---

승인

TÜV  
UL + C-UL (listed)

---

설명

적합성 인증  
적합성 인증 UK