

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500

범용 콘솔 TP

상태: 2026. 7. 2 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - 범용 콘솔 TP

범용 콘솔 TP, 몸체가 거의 한 피스로 제조되어 높은 안정성 및 보호 등급 IP 55. 유연한 전면 설계, 필요에 따라 서랍 또는 돌출형 데스크 선택 가능. 도어가 분리되어 접근하기 쉬움. 매입형 잠금장치 교체 가능

특징

주문 번호	TP 2694.500
버전	낮은 전면 도어 버전
제품 변경	범용 콘솔은 열반 인클로저 시스템 VX25의 새 장착 플레이트를 보유함.
재료	인클로저, 글랜드 플레이트: 강판 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	도어가 있는 인클로저 장착 플레이트 글랜드 플레이트
치수	폭: 600 mm 높이: 1,300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	499 mm x 1,196 mm
상부 깊이	417.5 mm
하부 깊이	500 mm
IK 코드	IK08
참고 사항	낮은 전면 도어가 있는 범용 콘솔용: 보호 등급 준수를 위해 돌출형 데스크를 조립해야 함.

특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
기본 재료	강판
치수	폭: 600 mm 높이: 1,300 mm 상부 깊이: 417.5 mm 하부 깊이: 500 mm
포장 단위	1 개
순 중량	72.2 kg
총 무게	76 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with short front door

승인

승인	TÜV UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK