

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2695.500

## 범용 콘솔 TP

상태: 2026. 7. 3 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2695.500 - 범용 콘솔 TP

범용 콘솔 TP, 몸체가 거의 한 피스로 제조되어 높은 안정성 및 보호 등급 IP 55. 유연한 전면 설계, 필요에 따라 서랍 또는 돌출형 데스크 선택 가능. 도어가 분리되어 접근하기 쉬움. 매입형 잠금장치 교체 가능

## 특징

주문 번호	TP 2695.500
버전	높은 전면 도어 버전
제품 변경	범용 콘솔은 열반 인클로저 시스템 VX25의 새 장착 플레이트를 보유함.
재료	인클로저, 글랜드 플레이트: 강판 1.5mm 도어: 강판, 2.0mm 장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리	인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상	RAL 7035
제공 범위	도어가 있는 인클로저 장착 플레이트 글랜드 플레이트
치수	폭: 600 mm 높이: 1,300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	499 mm x 1,196 mm
상부 깊이	417.5 mm
하부 깊이	500 mm
IK 코드	IK08
참고 사항	낮은 전면 도어가 있는 범용 콘솔용: 보호 등급 준수를 위해 돌출형 데스크를 조립해야 함.

## 특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
기본 재료	강판
치수	폭: 600 mm 높이: 1,300 mm 상부 깊이: 417.5 mm 하부 깊이: 500 mm
포장 단위	1 개
순 중량	74.1 kg
총 무게	78 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
제품 설명	TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with tall front door

## 승인

승인	TÜV UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK