

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2730.010

모니터링 창

상태: 2026. 7. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2730.010 - 모니터링 창 AX용

평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도.



특징

주문 번호	FT 2730.010
버전	30 섹션
제품 설명	평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도.
재료	프레임: 알루미늄, 자연 산화방지코팅 유리판: 아크릴 유리
제공 범위	안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 플라스틱 손잡이 포함.
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
적합한 품목 번호	1039.000 1339.000 1009.000
적합한:	인클로저 유형: AX 폭: = 600 mm 높이: = 380 mm

특징

치수	폭: 597 mm 높이: 377 mm 깊이: 36 mm
보이는 면	모니터링 창 폭: 537 mm 모니터링 창 높이: 317 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	32 mm
보이는 면	폭: 537 mm 높이: 317 mm
포장 단위	1 개
순 중량	2.6 kg
총 무게	2.72 kg
관세 번호	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	FT 모니터링 창, 폭x높이x깊이: 597x377x36mm, 평면 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 적합