

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.250

## 시스템 창

상태: 2026. 5. 25 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.250 - 시스템 창 VX, TS, VX SE용

디스플레이 및 조작 장치나 커튼을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도.



## 특징

|                  |  |
|------------------|--|
| 주문 번호            | FT 2735.250  |
| 버전               | 30 섹션  |
| 제품 설명            | 디스플레이 및 조작 장치나 커튼을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도.   |
| 재료               | 아연도금 다이 캐스팅 코너 피스 및 단판 안전 유리가 있는 압출 성형 알루미늄 섹션.  |
| 표면 처리            | 기본 프레임: 분체 코팅 RAL 7035<br>경첩 섹션 및 잠금 섹션: 산화방지코팅, 자연  |
| Value base frame | 단판 안전 유리 재질: 용제 및 굽힘에 강한 내성이 있음, 정전기 방지 기능, 깨질 때 부상 위험이 적음.<br>기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 =270mm)으로 교체할 수 있음<br>열림각이 180° 인 경첩, 간단하게 걸어서 장착. |

# 특징

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Value base frame        | <p>맞춤 사이즈 덕분에 도어에 간편하게 스크류 체결 가능(관 모양 도어 프레임<br/>을 드릴 구멍 형판으로 사용 가능).</p> <p>높이 조절이 간편함.</p> <p>도어 컷아웃을 안정된 상태로 유지해 줌.</p> <p>절단 모서리 숨김 기능.</p> <p>실링에 먼지가 없고 디스크가 들러 올라가지 않도록 고정되어 있어, 열 때<br/>먼지가 떨어지지 않고 창문 뒤로 액체가 흐르지 않음.</p> <p>높이 30mm 또는 60mm 프레임 섹션</p> |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 54   |
| 참고 사항                   | <p>기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버<br/>전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이<br/>=270mm)으로 교체할 수 있음</p> <p>옥외 설치에 부적합</p>   |
| 적합한:                    | <p>인클로저 유형: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>폭: = 800 mm</p>  |
| 치수                      | <p>폭: 700 mm</p> <p>높이: 670 mm</p> <p>깊이: 47 mm</p>   |
| 보이는 면                   | <p>모니터링 창 폭: 563 mm</p> <p>모니터링 창 높이: 598 mm</p>  |
| 구성품을 위한 설치 깊이(최대)       | 33 mm   |
| 포장 단위                   | 1 개   |
| 순 중량                    | 6.853 kg  |
| 총 무게                    | 7.214 kg  |
| 관세 번호                   | 76101000  |
| ETIM 9                  | EC002527  |

## 특징

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 8     | EC002527   |
| ECLASS 8.0 | 27182301   |
| 제품 설명      | FT 시스템 창, VX, TS, VX SE용, 30 섹션, WHD: 700x670x47mm, W의 경우: 800mm |

## 승인

---

|     |       |
|-----|-------|
| 인증서 | 보호 등급 |
|-----|-------|