

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.500

시스템 쟁

상태: 2026. 2. 15 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.500 - 시스템 창 VX, TS, VX SE용

디스플레이 및 조작 장치나 컷아웃을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도.



## 특징

주문 번호	FT 2735.500
버전	30 섹션
제품 설명	디스플레이 및 조작 장치나 컷아웃을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도.
재료	아연도금 다이 캐스팅 코너 피스 및 단판 안전 유리가 있는 압출 성형 알루미늄 섹션.
표면 처리	기본 프레임: 분체 코팅 RAL 7035 경첩 섹션 및 잠금 섹션: 산화방지코팅, 자연
Value base frame	단판 안전 유리 재질: 용제 및 긁힘에 강한 내성이 있음, 정전기 방지 기능, 깨질 때 부상 위험이 적음. 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 =270mm)으로 교체할 수 있음 열림각이 180°인 경첩, 간단하게 걸어서 장착.

# 특징

Value base frame	맞춤 사이즈 덕분에 도어에 간편하게 스크류 체결 가능(관 모양 도어 프레임을 드릴 구멍 형판으로 사용 가능). 높이 조절이 간편함. 도어 컷아웃을 안정된 상태로 유지해 줌. 절단 모서리 숨김 기능. 실링에 먼지가 없고 디스크가 들려 올라가지 않도록 고정되어 있어, 열 때 먼지가 떨어지지 않고 창문 뒤로 액체가 흐르지 않음. 높이 30mm 또는 60mm 프레임 섹션
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
참고 사항	기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 =270mm)으로 교체할 수 있음 옥외 설치에 부적합
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 600 mm
치수	폭: 500 mm 높이: 270 mm 깊이: 47 mm
보이는 면	모니터링 창 폭: 363 mm 모니터링 창 높이: 198 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	33 mm
포장 단위	1 개
순 중량	3.016
총 무게	3.22
관세 번호	76101000
EAN	4028177476288

## 특징

---

ETIM 9 EC002527

---

ETIM 8 EC002527

---

ECLASS 8.0 27182301

## 승인

---

인증서 보호 등급