# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2735.560 - 시스템 창 VX, TS, VX SE용

디스플레이 및 조작 장치나 컷아웃을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도.







### 특징

735.560 I션
플레이 및 조작 장치나 컷아웃을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무 근을 차단하기 위한 용도.
도금 다이 캐스팅 코너 피스 및 단판 안전 유리가 있는 압출 성형 알루 섹션.
프레임: 분체 코팅 RAL 7035 섹션 및 잠금 섹션: 산화방지코팅, 자연
안전 유리 재질: 용제 및 긁힘에 강한 내성이 있음, 정전기 방지 기능, 때 부상 위험이 적음. 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 0mm)으로 교체할 수 있음 각이 180° 인 경첩, 간단하게 걸어서 장착.

© Rittal 2025 2

# 특징

Value base frame	맞춤 사이즈 덕분에 도어에 간편하게 스크류 체결 가능(관 모양 도어 프레임을 드릴 구멍 형판으로 사용 가능). 높이 조절이 간편함. 도어 컷아웃을 안정된 상태로 유지해 줌. 절단 모서리 숨김 기능. 실링에 먼지가 없고 디스크가 들려 올라가지 않도록 고정되어 있어, 열 때 먼지가 떨어지지 않고 창문 뒤로 액체가 흐르지 않음. 높이 30mm 또는 60mm 프레임 섹션
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
참고 사항	기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이=270mm)으로 교체할 수 있음 옥외 설치에 부적합
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 800 mm
치수	폭: 700 mm 높이: 270 mm 깊이: 47 mm
보이는 면	모니터링 창 폭: 563 mm 모니터링 창 높이: 198 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	33 mm
포장 단위	1개
순 중량	3.792
총 무게	3.992
관세 번호	76101000
EAN	4028177476332

© Rittal 2025 3

# 특징

ETIM 9	EC002527	
ETIM 8	EC002527	
ECLASS 8.0	27182301	

# 승인

인증서 보호 등급

© Rittal 2025

4