

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.570

시스템 창

상태: 2026. 7. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.570 - 시스템 창 VX, TS, VX SE용

디스플레이 및 조작 장치나 커튼을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도.



특징

주문 번호	FT 2735.570
버전	30 섹션
제품 설명	디스플레이 및 조작 장치나 커튼을 커버하고 오물이나 액체의 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도.
재료	아연도금 다이 캐스팅 코너 피스 및 단판 안전 유리가 있는 압출 성형 알루미늄 섹션.
표면 처리	기본 프레임: 분체 코팅 RAL 7035 경첩 섹션 및 잠금 섹션: 산화방지코팅, 자연
Value base frame	단판 안전 유리 재질: 용제 및 굽힘에 강한 내성이 있음, 정전기 방지 기능, 깨질 때 부상 위험이 적음. 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 =270mm)으로 교체할 수 있음 열림각이 180° 인 경첩, 간단하게 걸어서 장착.

특징

Value base frame	<p>맞춤 사이즈 덕분에 도어에 간편하게 스크류 체결 가능(관 모양 도어 프레임 을 드릴 구멍 형판으로 사용 가능).</p> <p>높이 조절이 간편함.</p> <p>도어 컷아웃을 안정된 상태로 유지해 줌.</p> <p>절단 모서리 숨김 기능.</p> <p>실링에 먼지가 없고 디스크가 들려 올라가지 않도록 고정되어 있어, 열 때 먼지가 떨어지지 않고 창문 뒤로 액체가 흐르지 않음.</p> <p>높이 30mm 또는 60mm 프레임 섹션</p>
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
참고 사항	<p>기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버 전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 =270mm)으로 교체할 수 있음</p> <p>옥외 설치에 부적합</p>
적합한:	<p>인클로저 유형: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>폭: = 800 mm</p>
치수	<p>폭: 700 mm</p> <p>높이: 370 mm</p> <p>깊이: 47 mm</p>
보이는 면	<p>모니터링 창 폭: 563 mm</p> <p>모니터링 창 높이: 298 mm</p>
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	33 mm
포장 단위	1 개
순 중량	4.619 kg
총 무게	4.9 kg
관세 번호	76101000
ETIM 9	EC002527

특징

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
제품 설명	FT 시스템 창, VX, TS, VX SE용, 30 섹션, WHD: 700x370x47mm, W의 경우: 800mm

승인

인증서	보호 등급
-----	-------