

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2761.010

### 모니터링 창

상태: 2026. 2. 9 (원천: [rittal.com/kr-ko](#))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2761.010 - 모니터링 창 AX용

평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도.



## 특징

주문 번호	FT 2761.010
버전	60 섹션
제품 설명	평면에 그리고 도어 대신 AX 인클로저에 장착하기 위한 용도.
재료	프레임: 알루미늄, 자연 산화방지코팅 유리판: 아크릴 유리
제공 범위	안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 플라스틱 손잡이 포함.
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
적합한 품목 번호	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
적합한:	인클로저 유형: AX 폭: = 600 mm 높이: = 600 mm

## 특징

치수	폭: 597 mm 높이: 597 mm 깊이: 62 mm
보이는 면	모니터링 창 폭: 537 mm 모니터링 창 높이: 537 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	58 mm
포장 단위	1 개
순 중량	4.061
총 무게	4.18
관세 번호	76101000
EAN	4028177938588
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204