

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000

아크릴 유리 덮개

상태: 2026. 7. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2780.000 - 아크릴 유리 덮개

표준 19" 또는 규격 사이즈의 디스플레이 및 조작 장치를 보호하기 위해 사용됩니다.

특징

주문 번호	FT 2780.000
버전	인치계
제품 설명	안전 잠금장치 No.3524 E가 있음.
재료	프레임: 다이 캐스팅 코너 피스가 지탱하는 압출 성형 알루미늄 섹션 유리판: 회색 아크릴 유리
제공 범위	경첩 및 조립 부품 포함. 매입형 안전 잠금장치 No.3524 E 포함.
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
치수	폭: 320 mm 높이: 158 mm 깊이: 47.5 mm
보이는 면	모니터링 창 폭: 280 mm 모니터링 창 높이: 137.5 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	43 mm
설치 사이즈	Installation depth for components: 269.2 mm 구성품을 위한 설치 폭: ½ 19"
포장 단위	1 개
순 중량	0.937 kg
총 무게	1.137 kg
관세 번호	39205100
ETIM 9	EC002527

특징

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
제품 설명	FT Acrylic glazed cover, 482.6 mm (19"), WHD: 320x158x47,5 mm
