

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 모니터링 창

상세: 2026. 5. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - 모니터링 창 스테인리스 스틸

디스플레이 및 조작 장치나 컷아웃을 커버하고 액체 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도 스테인리스 스틸 재질 1.4301(AISI 304)



특징

주문 번호	FT 2793.560
제품 설명	내부 장착 130° 경첩 및 둘레 전체의 실링은 기본 사양으로 제공.
재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 단판 안전 유리
제공 범위	조립 부품
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
참고 사항	기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 =270mm)으로 교체할 수 있음
치수	폭: 522 mm 높이: 600 mm 깊이: 38 mm

특징

보이는 면	모니터링 창 폭: 408 mm 모니터링 창 높이: 543 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	31 mm
포장 단위	1 개
순 중량	6.175 kg
총 무게	6.5 kg
관세 번호	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
제품 설명	FT Viewing window, WHD: 522x600x38 mm, Stainless steel 1.4301