## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## FT 2793.560 - 모니터링 창 스테인리스 스틸

디스플레이 및 조작 장치나 컷아웃을 커버하고 액체 유입 및 무단 접근을 차단하기 위한 용도 스테인리스 스틸 재질 1.4301(AISI 304)



## 특징

전 A) 및/또는 인체공학적 Ergoform-S형 잠금 시스템(외부 높이 =270mm)으로 교체할 수 있음 폭: 522 mm
•
기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매립형 잠금장치 27mm(버
IP 54
조립 부품
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 단판 안전 유리
내부 장착 130° 경첩 및 둘레 전체의 실링은 기본 사양으로 제공.
FT 2793.560

© Rittal 2025 2

## 특징

보이는 면	모니터링 창 폭: 408 mm 모니터링 창 높이: 543 mm
구성품을 위한 설치 깊이(최대)	31 mm
포장 단위	1 개
순 중량	6.175
총 무게	6.5
관세 번호	76101000
EAN	4028177149656
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3