Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2899.250 계단형 니플

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2899.250 - 계단형 니플 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용

케이블 인입용, 케이블 직경에 맞춰 단계별로 절단.



특징

주문 번호	SZ 2899.250	
제품 설명	케이블 인입 시 케이블 직경에 맞춰 간단하게 니플 계단을 절단해서 사용.	
사용 영역	패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용	
재료	그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머	
치수	나사: M25	
적합한 벽 두께(최대)	1.5 - 4.5 mm	
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54(케이블 인입 시 주의를 요함)	
적합한 케이블 Ø	5 - 21 mm	
포장 단위	50 개	
포장 단위 순 중량	50 개 0.1	
	·	
순 중량	0.1	
순 중량 - 총 무게	0.1 0.182	
순 중량 총 무게 관세 번호	0.1 0.182 39269097	

© Rittal 2025 2

특징

ETIM 8	EC000879	
ECLASS 8.0	27069216	

© Rittal 2025 3