

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.320

계단형 니플

상태: 2026. 5. 25 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.320 - 계단형 니플 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용

케이블 인입용, 케이블 직경에 맞춰 단계별로 절단.



특징

주문 번호	SZ 2899.320
제품 설명	케이블 인입 시 케이블 직경에 맞춰 간단하게 니플 계단을 절단해서 사용.
사용 영역	패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용
재료	그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머
치수	나사: M32
적합한 벽 두께(최대)	1.5 - 4.5 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54(케이블 인입 시 주의를 요함)
적합한 케이블 Ø	13 - 26.5 mm
포장 단위	25 개
순 중량	0.1 kg
총 무게	0.144 kg
관세 번호	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879

특징

ECLASS 8.0

27069216

제품 설명

SZ Stepped collar, for wall thickness from 1,5 bis 4,5 mm, for hole M32, Sealing range: 13-26.5 mm