

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3031.000

지지애자

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3031.000 - 지지애자

중앙 간격이 있는 버스바 시스템 구성에 사용, 절연된 PE 또는 PEN 버스바 설치용

특징

주문 번호	SV 3031.000
제품 설명	절연 PE 바 또는 PEN 바의 설치 및 임의의 레일 중간 간격을 지닌 버스바 시스템의 실현을 위해 사용.
재료	열경화성 폴리에스터(UP 수지)
치수	나사: M10
Bending strength	6 kN
Torsional strength	75 Nm
Tensile strength	12 kN
치수	높이: 40 mm
포장 단위	6 개
순 중량	0.444
총 무게	0.56
관세 번호	85469010
EAN	4028177035270
ETIM 9	EC002357
ETIM 8	EC002357
ECLASS 8.0	23119201

승인

설명

적합성 인증

적합성 인증 UK