

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024 인클로저 내부 팬

상태: 2026. 7. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - 인클로저 내부 팬

인클로저 내 핫 스팟을 방지하고 활성화된 온도제어 구성품의 공기 유도 지원용



특징

주문 번호	SK 3108.024
제품 설명	핫 스팟을 방지하고, 활성화된 인클로저 온도제어 구성품들의 공기 유도 작용을 지원하기 위한 용도. 2개의 축으로 조절 가능. 프레임 섹션에 고정. 퀵 릴리스 클램핑 스트립으로 여러 개의 팬에 직렬 연결 가능.
제공 범위	바로 연결해서 사용 가능한, 축방향 팬이 있는 장치 일체 스냅식 피봇 장치 조립 부품
정격 작동 전압	24V(DC)
정격 출력 Pel	DC의 경우: 3.5 W
정격 전류최대	DC의 경우: 0.15 A
포장 단위	1 개
순 중량	0.8 kg
총 무게	0.978 kg
관세 번호	84145915

특징

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
제품 설명	SK enclosure internal fan, 3.5 W, 24 V (DC)

승인

설명	적합성 인증
----	--------