

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024 인클로저 내부 팬

상태: 2026. 4. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - 인클로저 내부 팬

인클로저 내 핫 스팟을 방지하고 활성화된 온도제어 구성품의 공기 유도 지원용



특징

| | |
|-----------|--|
| 주문 번호 | SK 3108.024 |
| 제품 설명 | 핫 스팟을 방지하고, 활성화된 인클로저 온도제어 구성품들의 공기 유도 작용을 지원하기 위한 용도. 2개의 축으로 조절 가능. 프레임 섹션에 고정. 퀵 릴리스 클램핑 스트립으로 여러 개의 팬에 직렬 연결 가능. |
| 제공 범위 | 바로 연결해서 사용 가능한, 축방향 팬이 있는 장치 일체 스냅식 피봇 장치 조립 부품 |
| 정격 작동 전압 | 24V(DC) |
| 정격 출력 Pel | DC의 경우: 3.5 W |
| 정격 전류최대 | DC의 경우: 0.15 A |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.8 kg |
| 총 무게 | 0.978 kg |
| 관세 번호 | 84145915 |

특징

| | |
|------------|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 제품 설명 | SK enclosure internal fan, 3.5 W, 24 V (DC) |

승인

| | |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|