Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3108.024 인클로저 내<u>부 팬</u>

상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)




SK 3108.024 - 인클로저 내부 팬

인클로저 내 핫 스폿을 방지하고 활성화된 온도제어 구성품의 공기 유도 지원용







특징

주문 번호	SK 3108.024
제품 설명	핫 스폿을 방지하고, 활성화된 인클로저 온도제어 구성품들의 공기 유도 작용을 지원하기 위한 용도. 2개의 축으로 조절 가능. 프레임 섹션에 고정. 퀵 릴리스 클램핑 스트립으로 여러 개의 팬에 직렬 연결 가능.
제공 범위	바로 연결해서 사용 가능한, 축방향 팬이 있는 장치 일체 스냅식 피봇 장치 조립 부품
정격 작동 전압	24V(DC)
정격 출력 Pel	DC의 경우: 3.5 W
정격 전류최대	DC의 경우: 0.15 A
포장 단위	1개
순 중량	0.8
총 무게	0.978
관세 번호	84145915

© Rittal 2025 2

특징

EAN	4028177220508
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

승인

설명 적합성 인증

© Rittal 2025 3