

Rittal – The System.



Faster – better – everywhere.



SK 3108.100

인클로저 내부 팬

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.100 - 인클로저 내부 팬

인클로저 내 핫 스폶트을 방지하고 활성화된 온도제어 구성품의 공기 유도 지원용



특징

주문 번호	SK 3108.100
제품 설명	핫 스폶트을 방지하고, 활성화된 인클로저 온도제어 구성품들의 공기 유도 작용을 지원하기 위한 용도. 2개의 축으로 조절 가능. 프레임 섹션에 고정. 쿼릴리스 클램핑 스트립으로 여러 개의 팬에 직렬 연결 가능.
제공 범위	바로 연결해서 사용 가능한, 축방향 팬이 있는 장치 일체 스냅식 피봇 장치 조립 부품
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel	50Hz의 경우: 19 W 60Hz의 경우: 18 W
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.12 A 60Hz의 경우: 0.11 A
포장 단위	1 개
순 중량	0.94
총 무게	1.126

특징

관세 번호	84145915
EAN	4028177220485
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

승인

설명	적합성 인증
----	--------