

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.100 인클로저 내부 팬

상태: 2026. 5. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.100 - 인클로저 내부 팬

인클로저 내 핫 스팟을 방지하고 활성화된 온도제어 구성품의 공기 유도 지원용



## 특징

주문 번호	SK 3108.100
제품 설명	핫 스팟을 방지하고, 활성화된 인클로저 온도제어 구성품들의 공기 유도 작용을 지원하기 위한 용도. 2개의 축으로 조절 가능. 프레임 섹션에 고정. 퀵 릴리스 클램핑 스트립으로 여러 개의 팬에 직렬 연결 가능.
제공 범위	바로 연결해서 사용 가능한, 축방향 팬이 있는 장치 일체 스냅식 피봇 장치 조립 부품
정격 작동 전압	230V, 1~, 50Hz/60Hz
정격 출력 Pel	50Hz의 경우: 19 W 60Hz의 경우: 18 W
정격 전류최대	50Hz의 경우: 0.12 A 60Hz의 경우: 0.11 A
포장 단위	1 개
순 중량	0.94 kg
총 무게	1.126 kg

## 특징

---

관세 번호	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
제품 설명	SK enclosure internal fan, 19/18 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz

## 승인

---

설명	적합성 인증
----	--------