

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.115 인클로저 내부 팬

상태: 2026. 6. 28 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.115 - 인클로저 내부 팬

인클로저 내 핫 스팟을 방지하고 활성화된 온도제어 구성품의 공기 유도 지원용



## 특징

|           |  |
|-----------|--|
| 주문 번호     | SK 3108.115  |
| 제품 설명     | 핫 스팟을 방지하고, 활성화된 인클로저 온도제어 구성품들의 공기 유도 작용을 지원하기 위한 용도. 2개의 축으로 조절 가능. 프레임 섹션에 고정. 퀵 릴리스 클램핑 스트립으로 여러 개의 팬에 직렬 연결 가능. |
| 제공 범위     | 바로 연결해서 사용 가능한, 축방향 팬이 있는 장치 일체<br>스냅식 피봇 장치<br>조립 부품  |
| 정격 작동 전압  | 115V, 1~, 50Hz/60Hz  |
| 정격 출력 Pel | 50Hz의 경우: 19 W<br>60Hz의 경우: 18 W   |
| 정격 전류최대   | 50Hz의 경우: 0.24 A<br>60Hz의 경우: 0.23 A   |
| 포장 단위     | 1 개  |
| 순 중량      | 0.96 kg  |
| 총 무게      | 1.136 kg   |

## 특징

---

|            |   |
|------------|---|
| 관세 번호      | 84145915  |
| ETIM 9     | EC000320  |
| ETIM 8     | EC000320  |
| ECLASS 8.0 | 27180716  |
| 제품 설명      | SK enclosure internal fan, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz |

## 승인

---

|    |        |
|----|--------|
| 설명 | 적합성 인증 |
|----|--------|