

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

인클로저 내부의 디지털 온도표시기 및 온도제어기

상태: 2026. 5. 12 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - 인클로저 내부의 디지털 온도표시기 및 온도제어기

인클로저 도어 또는 패널 내 설치용.

특징

주문 번호	SK 3114.200
제품 설명	인클로저 도어 또는 패널 내 설치용.
기술 사양	세 자릿수로 표시되는 7세그먼트 디스플레이 °C/°F 전환 가능 1,800mm NTC 센서 장착 상개 접점 및 전환 접점 역할을 하는 2개의 릴레이 출력(최대 접점 부하: 230V, 6A) 선택 가능한 스위칭 차이값
색상	RAL 7035
포장 단위	1 개
작동 온도 범위	0 °C...50 °C
설정값 범위	5 °C...55 °C
정격 작동 전압	100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz 24V ~ 60V(DC)
저장 온도 범위	-20 °C...70 °C
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 54
순 중량	0.258 kg
총 무게	0.259 kg
관세 번호	90321020

특징

ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
제품 설명	SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm

승인

승인	UR
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK