

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

인클로저 내부의 디지털 온도표시기 및 온도제어기

상태: 2026. 7. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - 인클로저 내부의 디지털 온도표시기 및 온도제어기

인클로저 도어 또는 패널 내 설치용.

특징

| | |
|--------------------------|---|
| 주문 번호 | SK 3114.200 |
| 제품 설명 | 인클로저 도어 또는 패널 내 설치용. |
| 기술 사양 | 세 자릿수로 표시되는 7세그먼트 디스플레이 °C/°F 전환 가능 1,800mm NTC 센서 장착 상개 접점 및 전환 접점 역할을 하는 2개의 릴레이 출력(최대 접점 부하: 230V, 6A) 선택 가능한 스위칭 차이값 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 작동 온도 범위 | 0 °C...50 °C |
| 설정값 범위 | 5 °C...55 °C |
| 정격 작동 전압 | 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz 24V ~ 60V(DC) |
| 저장 온도 범위 | -20 °C...70 °C |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 54 |
| 순 중량 | 0.258 kg |
| 총 무게 | 0.259 kg |
| 관세 번호 | 90321020 |

특징

| | |
|------------|---|
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210707 |
| 제품 설명 | SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm |

승인

| | |
|----|---------------------|
| 승인 | UR |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |