

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

습도 제어기

상태: 2026. 6. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - 습도 제어기

인클로저 내에 사전 설정이 가능한 상대 습도가 초과될 경우 히터 또는 팬을 작동시킴. 이렇게 함으로써 상대 습도는 이슬점 위로 상승하게 되어 서브랙이나 전자 구성품에 발생하는 응축 현상을 방지할 수 있음.

특징

주문 번호	SK 3118.000
제품 설명	인클로저 내에 사전 설정이 가능한 상대 습도가 초과될 경우 히터 또는 팬을 작동시킴. 이렇게 함으로써 상대 습도는 이슬점 위로 상승하게 되어 서브랙이나 전자 구성품에 발생하는 응축 현상을 방지할 수 있음.
장점	시간 절약형 연결 기술, 즉, 외부에서 스크루 연결을 통해 터미널 스트립 장착 가능. EN 50 022에 준하는 35mm 수직 또는 수평 서포트 레일에 융통성 있게 조립하거나 함께 공급되는 어댑터를 이용해서 인클로저 섹션 또는 마운팅 플레이트에 스냅식으로 고정합니다
기술 사양	접점 구성: 속응 차단 접점 역할을 하는 1극 전환 접점 허용 접점 부하: AC ~ 5(0.2)A ($\cos \phi = 0.6$ 에서 유도 부하)/DC = 최대 20W 조절 범위: 50 ~ 100% 상대 습도 스위칭 차이값: 약 4%
색상	RAL 7035
포장 단위	1 개
치수	폭: 71 mm 높이: 71 mm 깊이: 33.5 mm
정격 작동 전압	24V ~ 250V, 1~ 24- 48V(DC)
순 중량	0.095 kg

특징

총 무게	0.104 kg
관세 번호	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
제품 설명	SK 습도 제어기, 24-250 V, 1~, 24-48V(DC), 색상 RAL 7035, 폭x높이x깊이: 71 x 71 x 33,5 mm

승인

승인	UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK