

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3120.200 회전수 제어기

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3120.200 - 회전수 제어기 팬 필터 장치 및 공기 대 공기 열교환기용

부분 부하 작동 시 소음 감소와 에너지 절약을 위한 온도에 따른 속도 제어기.

특징

주문 번호	SK 3120.200
제품 설명	부분 부하 작동 시 소음 감소 및 에너지 절약을 위한 팬 필터 장치, 공기 대 공기 열교환기, 랙 장착형 팬, 흥류팬의 온도에 따른 속도 제어기
기술 사양	EN 50 022에 준하는 35mm 서포트 레일에 설치 마이크로컨트롤러와 위상 교차 300W 또는 2A의 최대 팬 출력
제공 범위	회전수 제어기 NTC 센서, 길이 1.80m
포장 단위	1 개
회전수	100 %
참고 사항	단상 AC 모터 또는 장치용으로만 사용 가능 EC 모터에는 사용 불가
치수	폭: 105 mm 높이: 90.5 mm 깊이: 60.2 mm
설정값 범위	20 °C...55 °C
정격 작동 전압	100V ~ 230V
순 중량	0.359
총 무게	0.39
관세 번호	90321020

특징

EAN 4028177631441

E-Number Sweden E7239754

ETIM 9 EC000256

ETIM 8 EC000256

ECLASS 8.0 27142320

승인

승인 UR

인증서 EAC

설명 적합성 인증
적합성 인증 UK