#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3120.200 회전수 제어기

상태: 2025. 11. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)



# SK 3120.200 - 회전수 제어기 팬 필터 장치 및 공기 대 공기 열 교환기용

부분 부하 작동 시 소음 감소와 에너지 절약을 위한 온도에 따른 속도 제어기.

#### 특징

주문 번호	SK 3120.200
제품 설명	부분 부하 작동 시 소음 감소 및 에너지 절약을 위한 팬 필터 장치, 공기 대 공기 열교환기, 랙 장착형 팬, 횡류팬의 온도에 따른 속도 제어기
기술 사양	EN 50 022에 준하는 35mm 서포트 레일에 설치 마이크로컨트롤러와 위상 교차 300W 또는 2A의 최대 팬 출력
제공 범위	회전수 제어기 NTC 센서, 길이 1.80m
포장 단위	1개
회전수	100 %
참고 사항	단상 AC 모터 또는 장치용으로만 사용 가능 EC 모터에는 사용 불가
치수	폭: 105 mm 높이: 90.5 mm 깊이: 60.2 mm
설정값 범위	20 °C55 °C
정격 작동 전압	100V ~ 230V
순 중량	0.359
총 무게	0.39
관세 번호	90321020

© Rittal 2025

## 특징

EAN	4028177631441
E-Number Sweden	E7239754
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

## 승인

승인	UR
인증서	EAC
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3