

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.200 인터페이스 카드

상태: 2025. 7. 23 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.200 - 인터페이스 카드 e-컴포트 컨트롤러가 있는 장치용

이 인터페이스 보드는 e-컴포트 컨트롤러가 있는 장치의 확장 구성요소임. 이 보드를 사용하여 예를 들어 최대 10개 냉각 장치의 마스터/슬레이브 결합을 모니터링할 수 있음.

특징

주문 번호	SK 3124.200
제품 설명	이 인터페이스 보드는 e-컴포트 컨트롤러가 있는 장치의 확장 구성요소. 이 보드를 사용하여 예를 들어 최대 10개 냉각 장치의 마스터/슬레이브 결합을 모니터링할 수 있음. 다음과 같은 표준 인터페이스를 통해 모니터링을 수행: RS232(DB9) 또는 RS485, PLC 인터페이스(DB9). 이 확장 보드는 1U 플라스틱 하우징에 설치됨. Kycon 커넥터를 통해 외부에서 전원 공급 가능.
제공 범위	인터페이스 카드를 플라스틱 박스에 통합 직렬 D-서브 케이블 1.5m
포장 단위	1 개
참고 사항	연결 및 모니터링 도면은 인터넷 홈 페이지의 "다운로드"를 클릭하시어 해당 제품 페이지에서 다운로드하시기 바랍니다.
치수	폭: 136 mm 높이: 44 mm 깊이: 129 mm
순 중량	0.53
총 무게	0.539
관세 번호	84159000
EAN	4028177373310

특징

ECLASS 8.0	27143136
------------	----------

승인

인증서	EAC
-----	-----