
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3148.007 루프 장착형 팬, 루프 배기구

상태: 2025. 11. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)



SK 3148.007 - 루프 장착형 팬, 루프 배기구

큰 루프 공간에 모두 조립 가능, 공기 처리 능력 360 m3/h

특징

주문 번호	SK 3148.007
버전	팬 모터 없음
Product modification	장착용 컷아웃이 호환되지 않음. 루프 플레이트를 재사용할 경우 어댑터 프 레임 5050.700이 필요함.
재료	강판, 분사 도장
색상	RAL 7035
제공 범위	실링 및 조립 부품 천공 형판
치수	폭: 420 mm 높이: 65 mm 깊이: 340 mm
장착용 컷아웃	컷아웃 폭: 345 mm 컷아웃 깊이: 265 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 43
참고 사항	필터 매트가 있는 필터 홀더를 추가 설치하면 루프 배기구 3148.007은 보 호 등급 IP 44를 충족함
작동 온도 범위	-10 °C60 °C
포장 단위	1 개
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.644
총 무게	2.844
관세 번호	73269098

© Rittal 2025 2

특징

EAN	4028177165335
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3